# ALPHA

3478PVO080P62

EAN 4031582306699

Numéro de commande 00020200

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Usure | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Alpha |
| Capacité de charge à 4 km/h | 70 kg |
| Conducteur d'électricité | no |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 140 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 108 mm |
| Largeur totale | 85 mm |
| Poids | 0.47 kg |

## ROUE

| | |
|---|---|
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur du bandage | 35 mm |
| Largeur du corps de roue | 35 mm |

## RACCORD

| | |
|---|---|
| Longueur de la platine | 103 mm |
| Largeur de la platine | 85 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 77 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 60 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 77 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ALPHA

3478PVO080P62

EAN 4031582306699

Numéro de commande 00029399

**Dessins du produit**







