

# AGILA TWIN

2977PJO075P30-10,3

EAN 4031582302912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Agila twin                           |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão total   |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 100 kg                               |
| Elétrico condutivo                | Não                                  |
| Aço inoxidável                    | Não                                  |
| Capacidade de carga estática      | 200 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                |
| Altura total                      | 99 mm                                |
| Largura geral                     | 71 mm                                |
| Peso geral                        | 0,56 kg                              |

## SUPORTE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Material da caixa       | Folha de aço, média    |
| Em Forma de Garfo       | Roda dupla com suporte |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas  |
| Cor                     | Passivada a azul       |
| Offset                  | 31,3 mm                |
| Raio giratório          | 99 mm                  |
| Interferência giratória | 198 mm                 |
| Diâmetro do dome        | 65 mm                  |

## RODA

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno                 |
| Material do piso da roda   | Borracha termoplástica        |
| Rolamento                  | Rolamento liso                |
| Cor da Roda                | Cinzentos prateados (RAL7001) |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios                 |
| Diâmetro                   | 75 mm                         |
| Largura do Piso            | 25 mm                         |
| Largura do corpo           | 25 mm                         |
| Dureza do Piso (A)         | 87 Shore A                    |

## ENCAIXE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tipo de fixação  | Furo da rosca |
| Diâmetro do furo | 10,3 mm       |

# AGILA TWIN

2977PJO075P30-10,3

EAN 4031582302912

Número de encomenda 00004157  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

