

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604

Número de comanda 00800206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll | ○ ○ ○ ○ ○ |
| El soroll del moviment | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Atràcia | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Resistència a a la corrosió | ○ ○ ○ ○ ○ |

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte | Footmaster |
| Tipus | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg |
| Temperatura (mínim) | -10 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 90 °C |
| Alçada total | 101 mm |
| Àmplia general | 61 mm |
| Pes total | 1,546 kg |

RODA

| | |
|-------------------------|----------------------|
| El Bearing | El Cub no mecanitzat |
| Diametralització | 75 mm |
| Banda de rodadura ample | 30 mm |
| Corporació ample | 30 mm |

SUPORT

| | |
|----------------------|--------|
| Desplaçament | 30 mm |
| Scio de giro | 68 mm |
| Sterferencia de giro | 136 mm |
| Dome Dictel | 58 mm |

FITACIÓ

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Placa llarga | 95 mm |
| Placa ampla | 64 mm |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 78 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 45 mm |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 78 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 72 mm |
| Placa de diàmetre | 9 mm |

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604

Número de comanda 00800206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

