

## STYLEA

5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

EAN 4031582311037



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Stylea                                             |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi |
| Krāvesība pie 3 km/h                 | 50 kg                                              |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                                                 |
| Nerūsējošais                         | Nē                                                 |
| Statiskā krāvesība                   | 100 kg                                             |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                                             |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                                              |
| Kopējais augstums                    | 77 mm                                              |
| Kopējais platums                     | 54 mm                                              |
| Kopējais svars                       | 0,18 kg                                            |

## KRONŠTEINIS

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Mājokļa materiāls   | Poliamīds                  |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Grozāmais gultnis   | Grozāms stienis            |
| Krāsa               | Grafīta melna (RAL9011)    |
| Ofsets              | 30 mm                      |
| Pagrieziena rādiuss | 62 mm                      |
| Grozāms savienojums | 124 mm                     |
| Kupola diametrs     | 20 mm                      |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds                        |
| Protektora materiāls   | Termoplastiskas gumija           |
| Gūtnis                 | Cuscinetto piano con distanziale |
| Ass                    | Kniedēts                         |
| Protektors krāsa       | Antracīta pelēks (RAL7016)       |
| Ritenis krāsa          | Grafīta melna (RAL9011)          |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga               |
| Diametrs               | 75 mm                            |
| Protektora platums     | 8 mm                             |
| Ass atveres diametrs   | 0 mm                             |
| Rumbas garums          | 0 mm                             |
| Korpusa platums        | 8 mm                             |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A                      |

## UZSTĀDĪŠANA

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Uzstādīšanas veids | Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uznavu |
| Stieņa diametrs    | 11 mm                                      |
| Stieņa garums      | 20 mm                                      |

# STYLEA

5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

EAN 4031582311037

Pasūtījuma numurs 00074931  
**Product Drawings**



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

