

DURATECH

TOP082x88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Poliammide, pesante
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Senza parafili
Diametro	82 mm
Larghezza battistrada	88 mm
Asse diametro del foro	20 mm
Lunghezza mozzo	90 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D
Tipo di cuscinetto	6204ZV

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ●
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech
Tipo	Ruota
Portata a 3 km/h	900 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	1800 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,55 kg

