TERMÉKINFORMÁCIÓK

SOCKET

Kunststoff Huelse R20-17/11

EAN 4031582090109



A kép eltérhet az eredeti terméktől

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Szintetikus foglalat, kerek
Csavar átmérője	17 mm

TELJESÍTMÉNY

Korrozióálló képesség	●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Aljzat
Ház típusa	Tartozék
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	80 kg
Összsúly	0 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH