

ALPHA

3470DVR160R05-28X45

EAN 4031582303629

Rendelési szám 00030334



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●○○○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve | Alpha |
| Ház típusa | Forgóvillás görgő |
| Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 135 kg |
| Statikus teherbírás | 270 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 195 mm |
| Összsúly | 2,383 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga | Acéllemez |
| Futófelület anyaga | Tömörgumi, fekete |
| Csapágy | Tűgörgős csapágy |
| Tengely | Csavar anyával |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 160 mm |
| Futófelület szélessége | 40 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 85 Shore A |

VÁZ

| | |
|--------------|------------------|
| Anyag | Acéllemez, nehéz |
| Villa alakja | Széles |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Ellensúlyoz | 55 mm |
| Körbeforgás | 135 mm |
| Körbeforgás | 270 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-------------------|-------------------|
| Szerelvény típusa | Tömör csap, kerek |
| Csavar átmérője | 28 mm |
| Csavar hossza | 45 mm |

ALPHA

3470DVR160R05-28X45

EAN 4031582303629
Rendelési szám 00030334



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

