

ELASTECH

IFP 300x55-Ø25 HL60

EAN 4031582366303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Tread hardness	morbido
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del battistrada	Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Grigio/antitraccia
Parafili	Senza parafili
Diametro	300 mm
Larghezza battistrada	55 mm
Asse diametro del foro	25 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Larghezza corpo	55 mm
Durezza del Battistrada (A)	68 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ●
Rumore	● ● ● ● ●
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Elastech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	600 kg
Portata a 6 km/h	480 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	1200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	85 °C
Peso complessivo	3,58 kg

ELASTECH


IFP 300x55-Ø25 HL60

EAN 4031582366303

Numero d'ordine 00837669
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

IFP 300x55-Ø25 H1.60

EAN 4031582366803

Numero d'ordine 00027669



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.