

# AGILA

2470DYK075R07-Ø24-27

EAN 4031582340747



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila                              |
| Type                            | Roulette pivotante                 |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 55 kg                              |
| Conducteur électrique           | ✓                                  |
| Statique Capacité de charge     | 110 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                              |
| Hauteur                         | 103 mm                             |

## ROUE

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Matériau du corps     | Tôle d'acier   |
| Bandage               | Caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur électrique |
| Roulement             | Roulement à billes conique                             |
| Pare-fils             | Avec protège-filet                                     |
| Diamètre              | 75 mm  |
| Largeur du Bandage    | 25 mm  |
| Dureté du Bandage (A) | 80 Shore A   |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, moyenne  |
| Forme Chape             | Galbé                  |
| Pivot                   | Deux courses de balles |
| Déport                  | 24 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 61,5 mm                |
| Diamètre d'encombrement | 123 mm                 |

## RACCORD

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Type de raccord                | Extenseur synthétique, rond   |
| Fixation expansible (minimale) | 24 mm   |
| Fixation expansible (maximum)  | 27 mm   |
| Astuce                         | Veuillez indiquer le diamètre interne du tube requis lors de la commande. |

# AGILA

2470DYK075R07-Ø24-27

EAN 4031582340747



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

