



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	铸件
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	250 mm
胎面宽度	50 mm
轴孔直径	25 mm
中心长度	62 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Novatech
外壳类型	轮子
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	1440 kg
6 公里/小时的载重	1200 kg
静态载重	2880 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C

技术图纸

