

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN

EAN 4031582413298

Numéro de commande 00063000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Footmaster
Capacité de charge à 3 km/h	250 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	250 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	82.5 mm
Largeur totale	70 mm
Poids	0.7 kg

CHAPE

Déport	38 mm
Rayon d'encombrement	63 mm
Diamètre d'encombrement	126 mm
Diamètre du dôme	70 mm

ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	25 mm
Largeur du corps de roue	25 mm

RACCORD

Longueur de la platine	73 mm
Largeur de la platine	73 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	58 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	58 mm
Diamètre des trous de la platine	7 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN

EAN 4031582413298

Numéro de commande 00062080

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

