

NOVATECH

ITB 125x50-Ø25 HL54

EAN 4031582397895



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Aluminium
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Alésage avec Clavetage
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Diamètre du trou de l'Axe	25 mm
Longueur de moyeu	54 mm
Largeur du corps	50 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	500 kg
Capacité de charge à 6 km/h	400 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	1000 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0.77 kg

