

OMIKRON TWIN

9950MOP200P65

EAN 4031582367270

Rendelési szám 00838911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Termék neve | Omikron twin |
| Ház típusa | Forgóvillás görgő |
| Standard | hasonló EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 6500 kg |
| Teherbírás 6 km/h-nál | 3200 kg |
| Statikus teherbírás | 9750 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -40 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C |
| Összsúly | 275 mm |
| Teljes szélesség | 189 mm |
| Összsúly | 19,435 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga | Poliamid, szupernehéz |
| Futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
| Csapágy | Precíziós golyócsapágy |
| Tengely | Csavar anyával |
| Kerék színe | Természetes fehér |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 200 mm |
| Futófelület szélessége | 50 mm |
| Test szélessége | 50 mm |
| A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |

VÁZ

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Anyag | Ötött-vagy kovácsoltvas, nehéz |
| Villa alakja | Ikerkeres villa |
| Forgócsapágy | Axiális, barázdált tűgörgős csapágy |
| Szín | Átlátszó bevonat |
| Ellensúlyoz | 60 mm |
| Körbeforgás | 166 mm |
| Körbeforgás | 332 mm |
| | ✓ |
| Kupola átmérője | 160 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 200 mm |
| Talplemez szélessége | 160 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 120 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 160 mm |
| Tengely furat átmérője | 15 mm |

OMIKRON TWIN

9950MOP200P65

EAN 4031582367270
Rendelési szám 00838911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

