ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

AVIANA

5976UAE075P54 light 7001 bk+washer

EAN 4031582396638



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●○○
Атритація	●●●●○
Стійкість до корозії	●●●●●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Aviana
Тип	Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Електропровідність	Hi
Нержавіюча сталь	Hi
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	102 mm
Загальна ширина	69 mm
Загальна вага	0,37 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліамід
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Срібно-сірий (RAL7001)
Офсет (Зсув)	28 mm
Радіус повороту	68,5 mm
Поворотне з’єднання	137 mm
Діаметр ковпачка	54 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний
Носіння	Конічний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7015)
Діаметр	75 mm
Протектор	25 mm
Ширина тіла	25 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина з гальмівними елементами
Довжина пластини	70 mm
Ширина тарілки	55 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	51 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	41 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	51 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	57 mm
Діаметр отвору планшета	5,5 mm

Нагорода Red Dot Дизайн Award

Нагорода German Дизайн Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AVIANA


5976UAE075P54 light 7001 bk+washer

EAN 4031582396638

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Креслення продукту





Нагорода Red Dot Дизайн Award

Нагорода German Дизайн Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH