


NOVATECH

RK.ETP080X62-Ø47X18

EAN 4031582369526
Bestelnummer 00832666



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Behuizingstype	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h	600 kg
Statisch draagvermogen	1200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C

WIEL

Materiaal wielkern	Niet gedefinieerd
Materiaal loopvlak	Polypropyleen, zacht
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	62 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Diameter Kogellager	47 mm
Breedte Kogellager	18 mm

TECHNISCHE TEKENINGEN

