

# PURETECH

PVR 100x35-Ø12

EAN 4031582321258



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma piena, nera
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Colore Ruota	Nero grafite (RAL9011)
Parafili	Senza parafili
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	35 mm
Asse diametro del foro	12 mm
Lunghezza mozzo	44,4 mm
Larghezza corpo	35 mm
Durezza del Battistrada (A)	80 Shore A

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Puretech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	75 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	150 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,23 kg

# PURETECH

PVR 100x35-Ø12

EAN 4031582321258

Numero d'ordine 00004952  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

