

# STYLEA

5920UOI075P41-38X38 TFR

EAN 4031582385670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●●

Устойчивость к коррозии ●●●●○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Stylea
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	50 kg
Грузоподъемность статическая	100 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	84 mm
Общая ширина	54 mm
Общий вес	0,174 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	11 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D

## КРОНШТЕЙН

Материал	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Радиус поворота	62 mm
Поворотное соединение	124 mm

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Квадратная пластина
Длина пластины	38 mm
Ширина пластины	38 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	28 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	28 mm
Диаметр отверстия пластины	4,4 mm