# INTEGRAL

## 2046UAP125R26-28S30 4xM8

EAN 4031582456844

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



### CHAPE

| | |
|---|---|
| Déport | 35 mm |
| Rayon d'encombrement | 97.5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 195 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du bandage | 32 mm |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Diamètre du trou central | 28 mm |
| Longueur de la vis | 96 mm |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Integral |
| Capacité de charge à 3 km/h | 150 kg |
| Capacité de charge à 4 km/h | 150 kg |
| Conducteur d'électricité | no |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 300 kg |
| Plage de température (minimale) | -30 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 158 mm |
| Poids | 0.98 kg |
| Certification | Testé et surveillé par TÜV Süd |

product design award

reddot design award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# INTEGRAL

2046UAP125R26-28S30 4xM8

EAN 4031582456844

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Dessins du produit**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH