

# ALPHA STAINLESS

8478U00125P62

EAN 4031582313406



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha stainless                   |
| Type                            | Roulette fixe                     |
| Standard                        | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 250 kg                            |
| Conducteur électrique           | Non                               |
| Inoxydable                      | Oui                               |
| Statique Capacité de charge     | 500 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -40 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                             |
| Hauteur                         | 155 mm                            |
| Largeur totale                  | 85 mm                             |
| Poids global                    | 0.6 kg                            |

## CHAPE

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Matériau de la chape | Acier Inoxydable, lourd |
| Forme Chape          | Galbé                   |
| Couleur de la chape  | Acier Inoxydable        |

## ROUE

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Matériau du corps     | Polyamide                  |
| Bandage               | Identique au corps de Roue |
| Roulement             | Moyeu lisse                |
| Axe                   | Vissé avec écrou           |
| Couleur Roue          | Blanc naturel              |
| Pare-fils             | Sans protège-filet         |
| Diamètre              | 125 mm                     |
| Largeur du Bandage    | 40 mm                      |
| Largeur du corps      | 40 mm                      |
| Dureté du Bandage (D) | 75 Shore D                 |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 100 mm               |
| Largeur de plaque                     | 85 mm                |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 77 mm                |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 60 mm                |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 77 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 80 mm                |
| Diamètre du trou de la plaque         | 9 mm                 |

# ALPHA STAINLESS

8478UOO125P62

EAN 4031582313406

Numéro de commande 00035113

Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

