ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

PURETECH

DIK 150x32-Ø8,1

EAN 4031582070170



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана от лист
Материал на реазбата	Плътна гума без маркировка
Лагер	Конусен сачмен лагер
Цвят на Колело	Синьо покритие
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	150 mm
Ширина на Резба	32 mm
Диаметър на отворите Ос	8 mm
Дължина на центъра	36 mm
Ширина на тялото	32 mm
Твърдост на Резба (A)	80 бряг A

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●●○
Привличане	●●●○○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Puretech
Тип	Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	100 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	85 °C
Общо тегло	0.9 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

DIK 150x32-Ø8,1

EAN 4031582070170

Номер на поръчката 00000163

Чертежи на продукта



© Copyright 2026 TENTE International GmbH