INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●●○
Kustības troksnis	●●●●○
Nodilums	●●●○○
Korozijas izturīgs	●●●○○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Elastech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	160 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	320 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,39 kg

RITENIS

Tread hardness	mīksts
Korpusa materiāls	Nedefinēts
Protektora materiāls	Polipropilēns, mīksts
Diametrs	125 mm
Protektora platums	40 mm
Protektora cietība (A)	63 Krasts A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Pasūtījuma numurs 10011100

Produkta rasējumi



© Copyright 2026 TENTE International GmbH