

AGILA

2477PJO150P30-13

EAN 4031582365221



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,9 kg

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Széles
Forgócsapágó	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	36 mm
Körbeforgás	262 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapágó	Siklócsapágó
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	150 mm
Futófelület szélessége	30 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvénny típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	13 mm
Tippek	A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.

AGILA

2477PJO150P30-13

EAN 4031582365221



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

