

# PURETECH

FVP 250x80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## КОЛЕСО

Tread hardness	м'який
Матеріал тіла	Чавун
Матеріал протектору	Лита гума, чорний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Щечорний (подібний RAL9005)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	250 mm
Протектор	80 mm
Діаметр отвору Вісь	25 mm
Довжина хаба	90 mm
Ширина тіла	80 mm
Твердість Протектор (A)	67 Прибережна A

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Шум руху	● ● ● ● ● ● ● ●
Атритация	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Puretech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Обвантажопідйомність 4 км/год	810 kg
Обвантажопідйомність 6 км/год	675 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	1350 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	7,92 kg

# PURETECH


FVP 250x80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521

Номер замовлення 00801212  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

# PURETECH

FVP 250x80-Ø25 H190

EAN 4031582319521

Номер замовлення 0801212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.