

# AGILA

2471UAP125R05-28 M8/19

EAN 4031582301502

Numéro de commande 00030255



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Nom du produit                  | Agila                                     |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage directionnel |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils           |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                                    |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                                    |
| Plage de température (minimale) | -25 °C                                    |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                                     |
| Hauteur                         | 163 mm                                    |
| Largeur totale                  | 60 mm                                     |
| Poids                           | 1,241 kg                                  |

## ROUE

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Corps de roue            | Polyamide                       |
| Bandage                  | Polyuréthane, injecté           |
| Roulement                | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la roue       | Gris argenté (RAL7001)          |
| Pare-fils                | Avec pare-fils                  |
| Diamètre                 | 125 mm                          |
| Largeur du bandage       | 32 mm                           |
| Largeur du corps de roue | 32 mm                           |
| Dureté du bandage (A)    | 92 Shore A                      |
| Dureté du bandage (D)    | 42 Shore D                      |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, moyenne    |
| Forme de la chape       | Galbée                   |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Couleur                 | Zingué bleu              |
| Déport                  | 41 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 131 mm                   |
| Diamètre d'encombrement | 262 mm                   |
| Diamètre du dôme        | 60 mm                    |

## FIXATION

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Type de fixation            | Tige, ronde |
| Diamètre du trou central    | 28 mm       |
| Longueur de la vis          | 45 mm       |
| Position de la tige filetée | 19 mm       |
| Nombre de trous de fixation | 2           |

# AGILA

2471UAP125R05-28 M8/19

EAN 4031582301502

Numéro de commande 00030255



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

