

STORA

2875QMP125P30-11

EAN 4031582365313



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Stora
Behuizingstype	Wielen met Wielslot
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	80 kg
Statisch draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	153 mm
Totaal gewicht	0,725 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyurethaan Gespoten
Materiaal loopvlak	Dubbel geflensd met Loopringen
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	59 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Speciale functie
Zwenklager	Twee balraces
Offset	40 mm
Zwenk radius	102,5 mm
Draaicirkel	205 mm

FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	11 mm

AANVULLENDE INFORMATIE

Ontworpen voor de volgende Pallet afmetingen Baanbreedte: ongeveer: 2,75 mm, Groef breedte: ongeveer 5,7 mm, Groefdiepte: > 10 mm.

STORA

2875QMP125P30-11

EAN 4031582365313



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

