

STORA

2370PJP125P30-13 2.0

EAN 4031582300369



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Stora
CO ₂ -uitstoot (scope 3)	1.99
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	155 mm
Totale breedte	60 mm
Totaal gewicht	0,58 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Slank
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	38 mm
Zwenk radius	100,5 mm
Uitzwenking	201 mm
Diameter koepel	60 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	83 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	13 mm

STORA

2370PJP125P30-13 2.0

EAN 4031582300369

Bestelnummer 00064846
Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

