

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL27 BLACK

EAN 4031582382884
Bestelnummer 00039930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech heat
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	50 kg
Statisch Draagvermogen	100 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	134 °C
Totaal gewicht	0,084 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Thermoplastische synthetische materialen, hittebestendig
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Droge lagerbus
Kleur Wiel	Zwart
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Asgatdiameter	8 mm
Naaflengte	27 mm
Breedte wielkern	25 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	80 Shore D

VORK

Roestvrij	✓
-----------	---

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL27 BLACK

EAN 4031582382884
Bestelnummer 00039930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

