

# GLIDE

A229Y0I050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613

Номер на поръчката 00075112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Glide
Тип	Персонализирано решение
Електропроводим	✓
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	33 mm
Обща ширина	50 mm
Общо тегло	0,065 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен, електропроводим
Материал на резбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Твърдост на Резба (D)	65 Бръснач D

## ВИЛКА

Материал	Полипропилен
Форма Вилица	Прав
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Цвят	Графитно черно (RAL9011)
Диаметър на купол	38 mm
Диаметър на яката	50 mm

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Щифт с пръстен за захващане, с яка
Диаметър Щифт	11 mm
Щифт	20 mm

# GLIDE

A229Y0I050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613

Номер на поръчката 00075112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---

