

## ZETA

4687UOO200P63 WT46



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ○ ○ ○ ○

Atràcia ● ● ● ● ●

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Nom del producte           | Zeta                            |
| Tipus                      | Rueda giratoria con Freno total |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 600 kg                          |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 480 kg                          |
| Tracidad de carga estàtica | 1200 kg                         |
| Temperatura (mínim)        | -40 °C                          |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C                           |
| Alçada total               | 240 mm                          |
| Pes total                  | 3,083 kg                        |

## RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Poliamida                     |
| Material de la banda de rodadura    | Identitari amb el cos de Roda |
| El Bearing                          | Coixinet llis                 |
| Eix                                 | Estirada de nou               |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància              |
| Diametralització                    | 200 mm                        |
| Banda de rodadura ample             | 46 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 75 Shore D                    |

## SUPORT

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Material             | Placa d'acer, molt pesada                    |
| Forquilla Forma      | Ample, Reforçat                              |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable |
| Desplaçament         | 55 mm                                        |
| Scio de giro         | 161 mm                                       |
| Sterferencia de giro | 322 mm                                       |

## FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 137 mm            |
| Placa ampla                           | 105 mm            |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 105 mm            |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 75 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 80 mm             |
| Placa de diàmetre                     | 11 mm             |

# ZETA

4687UOO200P63 WT46



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

