

## STYLEA

5925UJI065P41-38X38/10

EAN 4031582410068



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ● ● ● ○ ○

Rumore ● ● ● ○ ○

Attrito ● ● ● ○ ○

Resistenza alla corrosione ● ● ● ● ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Stylea                            |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole con freno semplice |
| Standard                            | EN12528 - Ruote per arredamento   |
| Portata a 3 km/h                    | 50 kg                             |
| Portata statica                     | 100 kg                            |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                            |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C                             |
| Altezza totale                      | 78 mm                             |
| Larghezza complessiva               | 42 mm                             |
| Peso complessivo                    | 0,107 kg                          |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Poilammide                       |
| Materiale del battistrada   | Gomma termoplastica              |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano con distanziale |
| Asse                        | Rivettato                        |
| Parafili                    | Senza parafili                   |
| Diametro                    | 65 mm                            |
| Larghezza battistrada       | 7 mm                             |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A                       |

## SUPPORTO

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Materiale                 | Poilammide         |
| Forma della forcella      | Supporto gemellato |
| Cuscinetto del supporto   | Perno, girevole    |
| Raggio di piroettamento   | 77 mm              |
| Ingombro di piroettamento | 154 mm             |

## FISSAGGIO

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra quadrata |
| Lunghezza della piastra          | 38 mm            |
| Larghezza della piastra          | 38 mm            |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 27 mm            |
| Larghezza foro piastra (massima) | 27 mm            |
| Diametro del foro della piastra  | 5 mm             |

# STYLEA

5925UJI065P41-38X38/10

EAN 4031582410068



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

