

КАРРА

9680ITP160P63 CL67

EAN 4031582315202

Номер на поръчката 00802072



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ○

Шум от движение ● ● ● ● ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Карра
Тип корпус	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	800 kg
Товароносимост при 6 км/ч	640 kg
Статичен Товароносимост	1600 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	205 mm
Обща ширина	110 mm
Общо тегло	4,002 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Алуминий
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Медено жълто (RAL1005)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	160 mm
Ширина на Резба	50 mm
Ширина на тялото	50 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

ВИЛКА

Материал	Чугун или ковано желязо, тежко
Форма Вилица	Обхват Закалено
Въртящ се лагер	Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Цвят	Синьо покритие
Изместване	58 mm
Радиус на завъртане	140 mm
Интерференция при завъртане	280 mm
Диаметър на купол	111 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	135 mm
Ширина на плаката	110 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

KAPPA

9680ITP160P63 CL67

EAN 4031582315202

Номер на поръчката 00802072



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

