

NOVATECH

ETY080X25-Ø25 HL12

EAN 4031582419054



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Behuizingstype	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u	160 kg
Statisch Draagvermogen	320 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,38 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisie kogellagers (RS/2RS)
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Asgatdiameter	25 mm
Naaflengte	12 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A

TECHNISCHE TEKENINGEN

