PRODUKTINFORMATION

ELASTECH

IFP125x50-Ø25

EAN 4031582319804



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Elastech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	300 kg
Belastning ved 6 km/t	240 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	600 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	85 °C
Samlet vægt	0,84 kg

HJUL

Tread hardness	blød
Fælgmateriale	Aluminium
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Aksel Huldiameter	25 mm
Navlængde	60 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	68 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IFP125x50-Ø25

EAN 4031582319804

Bestillingsnummer 00830807

Produkttegninger




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

IFP125x50-Ø25

EAN 4031582319804

Bestillingsnummer: 00830807



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH