

# AGILA

2470PJO125P50

EAN 4031582010442



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam                  | Agila                           |
| Type                         | Zwenkwiel                       |
| Standaard                    | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 100 kg                          |
| Elektrisch geleidend         | Nee                             |
| Roestvrij                    | Nee                             |
| Statisch Draagvermogen       | 200 kg                          |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                          |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                           |
| Totale hoogte                | 160 mm                          |
| Totale breedte               | 60 mm                           |
| Totaal gewicht               | 0,68 kg                         |

## VORK

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, medium      |
| Vork Vorm                  | Breed                   |
| Zwenklager                 | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur                      | Blauw gepassiveerd      |
| Offset                     | 41 mm                   |
| Zwenk radius               | 103,5 mm                |
| Uitzwenking                | 207 mm                  |
| Diameter koepel            | 60 mm                   |

## WIEL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polypropyleen          |
| Materiaal loopvlak            | Thermoplastisch rubber |
| Lager                         | Glijlager              |
| Kleur Wiel                    | Zilvergrijs (RAL7001)  |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes     |
| Diameter                      | 125 mm                 |
| Breedte Loopvlak              | 32 mm                  |
| Breedte wielkern              | 32 mm                  |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A             |

## BEVESTIGING

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging                   | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                       | 77 mm              |
| Breedte plaat                      | 67 mm              |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal)  | 46,5 mm            |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 51,5 mm            |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 56 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 61,5 mm            |
| Diameter bevestigingsgat           | 8,5 mm             |

# AGILA

2470PJO125P50

EAN 4031582010442

Bestelnummer 00006129  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

