

## LUMINA

AA20POI050P41-38X38 (30)

EAN 4031582458916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Productnaam                  | Lumina                  |
| Behuizingstype               | Wielen                  |
| Standaard                    | EN12528 - Meubel wielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 40 kg                   |
| Statisch draagvermogen       | 80 kg                   |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                  |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                   |
| Totale hoogte                | 64 mm                   |
| Totale breedte               | 55 mm                   |
| Totaal gewicht               | 0,115 kg                |

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polypropyleen                 |
| Materiaal loopvlak            | Identiek aan Wiel             |
| Lagering                      | Glijlager met Afstandsbuis    |
| As                            | Geklinkt                      |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter                      | 50 mm                         |
| Breedte Loopvlak              | 8 mm                          |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 65 Shore D                    |

## BEHUIZING

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Materiaal    | Polypropyleen                  |
| Vork Vorm    | Dubbele WielBehuizing gesloten |
| Zwenklager   | Kraagpen, draaiend             |
| Zwenk radius | 49 mm                          |
| Draaicirkel  | 98 mm                          |

## FITTING

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Type bevestiging            | Vierkante plaat |
| Lengte plaat                | 38 mm           |
| Breedte plaat               | 38 mm           |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 27 mm           |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 27 mm           |
| Diameter plaatgat           | 5 mm            |