

# AGILA CARE

2474XSP150R36-32S30 D 4XM6

EAN 4031582358179  
Bestelnummer 00061545



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Productnaam                  | Agila care   |
| Type                         | Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter |
| Standaard                    | EN12530 - Apparaten zwenkwielen                            |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 100 kg   |
| Elektrisch geleidend         | ✓  |
| Statisch Draagvermogen       | 200 kg   |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C   |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C  |
| Totale hoogte                | 188 mm   |
| Totale breedte               | 60 mm  |
| Totaal gewicht               | 1,115 kg   |

## WIEL

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Wielkern materiaal            | Polyamide, elektrisch geleidend              |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, gespoten, elektrisch geleidend |
| Lager                         | Precisiëkogellagers                          |
| Kleur Wiel                    | Zilvergrijs (RAL7001)                        |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes                              |
| Diameter                      | 150 mm                                       |
| Breedte Loopvlak              | 32 mm  |
| Breedte wielkern              | 32 mm  |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 91 Shore A                                   |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 40 Shore D                                   |

## VORK

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Materiaal       | Staalplaat, medium      |
| Vork Vorm       | Breed                   |
| Zwenklager      | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur           | Blauw gepassiveerd      |
| Offset          | 45 mm                   |
| Zwenk radius    | 120 mm                  |
| Uitzwenking     | 240 mm                  |
| Diameter koepel | 60 mm                   |

## BEVESTIGING

|   |  |
|---|--|
| Type bevestiging                          | Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie |
| Diameter Bout                             | 32 mm  |
| Lengte Bout                               | 51 mm  |
| Schroefdraad positie                      | 7 mm   |
| Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten | 4  |

# AGILA CARE

2474XSP150R36-32S30 D 4XM6

EAN 4031582358179  
Bestelnummer 00061545



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

