

DURATECH

TOP 080X70-Ø20 HL76

EAN 4031582322576

Numer zamówienia 00804172



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid, ciężki
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Naturalna biel
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	80 mm
Szerokość Bieżnia	70 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	76 mm
Szerokość korpusu	70 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D
Typ łożyska	6204ZV

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ●
Hałas ruchowy	● ● ○ ○ ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech
Typ	Koło
Standardowy	EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Nośność przy 4 km/h	700 kg
Nośność przy 6 km/h	560 kg
Nośność statyczne	1400 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,446 kg

DURATECH

TOP 080X70-Ø20 HL76

EAN 4031582322576

Numer zamówienia 00804172



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

