

ELASTECH

SFP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Tread hardness	souple
Matériau du corps	Tôle d'acier, lourd
Bandage	Pneu élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Gris / non marquant
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps	50 mm
Dureté du Bandage (A)	68 Shore A

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Attrition	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	600 kg
Capacité de charge à 6 km/h	500 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	1000 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids global	3.48 kg

ELASTECH


SFP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322217

Numéro de commande 00830559
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

SFP 200x50-Ø40 HL60 plus

EAN 4031582322117

Numéro de commande 00830559



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.