

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Footmaster
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	200 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	90 °C
Alçada total	115 mm
Àmplia general	90 mm
Pes total	3,06 kg

SUPORT

Desplaçament	35 mm
Scio de giro	75 mm
Sterferencia de giro	150 mm
Dome Dictel	72 mm

RODA

Material de la banda de rodadura	Doble escalada amb Pistes
El Bearing	El Cub no mecanitzat
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	23 mm
Corporació ample	23 mm

FITACIÓ

Placa llarga	100 mm
Placa ampla	100 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	78 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	64 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	78 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	64 mm
Placa de diàmetre	10,5 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

