

# DELTA

3642UOP200P63 F.D-LOCK

EAN 4031582337860

Objednávací číslo 00833699



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Delta
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	600 kg
Nosnost 6 km/h	480 kg
Statická Nosnost	1200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková výška	250 mm
Stavební výška	94 mm
Celková hmotnost	3,283 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Přírodní bílá
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	55 mm
Poloměr otáčení	155 mm
Průměr otáčení	310 mm
Poloměr otáčení	94 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	137 mm
Šířka plotny	105 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	105 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

# DELTA

3642UOP200P63 F.D-LOCK

EAN 4031582337860  
Objednáací číslo 00833699



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

