

## AGILA

2470UAP150R47-21,5-24

EAN 4031582325805



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ● ● ● ○ ○

Шум руху ● ● ● ○ ○

Атриція ● ● ● ● ○

Стійкість до корозії ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту                     | Agila                      |
| Тип корпусу                        | Поворотний Колісна опора   |
| Стандартний                        | EN12530 — Катери пристроїв |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 100 kg                     |
| Статичний Вантажопідйомність       | 200 kg                     |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                     |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C                      |
| Загальна висота                    | 188 mm                     |
| Загальна вага                      | 1,03 kg                    |

## КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід                        |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Інжекційний         |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем         |
| Діаметр                 | 150 mm                          |
| Протектор               | 32 mm                           |
| Твердість Протектор (D) | 40 Прибережна D                 |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал            | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма          | Широка                  |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони      |
| Офсет (Зсув)        | 45 mm                   |
| Радіус повороту     | 120 mm                  |
| Поворотне з'єднання | 240 mm                  |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Тип налаштування                    | Синтетичний експандер, квадрат                                   |
| Розширювальний фітинг (мінімум)     | 21,5 mm                                                          |
| Розширювальний фітинг (максимальне) | 24 mm                                                            |
| Підказка                            | Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки. |

# AGILA

2470UAP150R47-21,5-24

EAN 4031582325805



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

