

PLATE

P11-40x25 / 8

EAN 4031582320206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Placă de montaj
Tip	Accesoriu
Capacitate de încărcare la 3 km/h	40 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	80 kg
Înălțime totală	8 mm

RACORD

Tip ajustare	Tijă cu Placă în formă de L
Lungime placă	40 mm
Lățimea plăcii	25 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	32 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	32 mm
Diametru orificiu placă	4 mm