

# LINEA LOW HEIGHT

5945UAP100P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582350678



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●●●

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●●○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Linea low height
Type	Roulette pivotante à blocage de roue
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	103 mm
Largeur totale	73 mm
Poids	0,486 kg

## ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	20 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A

## CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Roulement à billes de précision
Couleur	Blanc gris (RAL9002)
Déport	32 mm
Rayon d'encombrement	102 mm
Diamètre d'encombrement	204 mm
Diamètre du dôme	41 mm

## FIXATION

Type de fixation	Trou central
Diamètre du trou central	8 mm

Deutscher  
Designer  
ClubInterzum  
AwardIF  
Design  
Award

# LINEA LOW HEIGHT

5945UAP100P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582350678



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

