

NOVATECH

FTF230X82-Ø45-5XØ14

EAN 4031582331974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	5,846 kg

KOLO

Materiál středu	Litina
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Kolo s přírubou
Průměr	230 mm
Šířka Běhoun	82 mm
Průměr otvoru pro šroub	45 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Průměr otvoru	70 mm
Průměr otvoru	14 mm
Vhodné pro	jungheinrich_mic

MONTÁŽ

Množství montážních otvorů	5
----------------------------	---

TECHNICKÉ VÝKRESY

