

## KAPPA LOAD

9652TOP150P63 CL67

EAN 4031582314922

Numero d'ordine 00830409



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ● |
| Rumore                     | ● ● ○ ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ● |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Kappa load                               |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole con freno totale          |
| Standard                            | EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti |
| Portata a 4 km/h                    | 960 kg                                   |
| Portata a 6 km/h                    | 800 kg                                   |
| Portata statica                     | 1600 kg                                  |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -30 °C                                   |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C                                    |
| Altezza totale                      | 200 mm                                   |
| Larghezza complessiva               | 116 mm                                   |
| Peso complessivo                    | 4,341 kg                                 |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Poliammide, pesante              |
| Materiale del battistrada   | Identico al nucleo               |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Asse                        | Vite con dado                    |
| Colore Ruota                | Bianco naturale                  |
| Parafili                    | Senza parafili                   |
| Diametro                    | 150 mm                           |
| Larghezza battistrada       | 50 mm                            |
| Larghezza corpo             | 50 mm                            |
| Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D                       |

## SUPPORTO

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Materiale                 | Ghisa, o ferro forgiato, pesante                       |
| Forma della forcella      | Largo, Rinforzato                                      |
| Cuscinetto del supporto   | Cuscinetto a rulli reggispira con scanalatura profonda |
| Colore                    | Passivato blu                                          |
| Disassamento              | 58 mm                                                  |
| Raggio di piroettamento   | 137,5 mm                                               |
| Ingombro di piroettamento | 275 mm                                                 |
| Diametro cuffia superiore | 111 mm                                                 |

## FISSAGGIO

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 135 mm               |
| Larghezza della piastra          | 110 mm               |
| Lunghezza foro piastra (minima)  | 75 mm                |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 80 mm                |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 75 mm                |
| Larghezza foro piastra (massima) | 105 mm               |
| Diametro del foro della piastra  | 11 mm                |

# KAPPA LOAD

9652TOP150P63 CL67

EAN 4031582314922

Numero d'ordine 00830409



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

