

NOVATECH

ETY 070X20-Ø20 HL12

EAN 4031582331233
Bestelnummer 00835405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers (RS/2RS)
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	70 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Diameter Asgat	20 mm
Naaflengte	12 mm
Breedte wielkern	20 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	120 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	100 kg
Statisch draagvermogen	240 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,155 kg

NOVATECH

ETY 070X20-Ø20 HL12

EAN 4031582331233
Bestelnummer 00835405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

