



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ● |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ |

## 核心属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 产品名称      | Linea          |
| 外壳类型      | 万向脚轮           |
| 标准        | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 120 kg         |
| 静态载重      | 240 kg         |
| 温度范围 (最低) | -10 ° C        |
| 温度范围 (最大) | 40 ° C         |
| 总高        | 118 mm         |
| 总宽度       | 82 mm          |
| 总重量       | 0.618 kg       |

## 轮子

|          |             |
|----------|-------------|
| 轮体材料     | 聚酰胺         |
| 胎面材料     | 聚氨酯, 注塑     |
| 轴承       | 精密滚珠轴承, 不锈钢 |
| 侧盖       | 带螺纹防护装置     |
| 直径       | 100 mm      |
| 胎面宽度     | 20 mm       |
| 胎面硬度 (A) | 92 岸 A      |

## 支架

|      |        |
|------|--------|
| 材料   | 聚酰胺    |
| 支架形状 | 双轮子支架  |
| 旋转轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 偏移量  | 32 mm  |
| 旋转半径 | 90 mm  |
| 转向干涉 | 180 mm |
| 圆顶直径 | 52 mm  |
| 不锈   | ✓      |

## 固定件

|       |       |
|-------|-------|
| 固定件类型 | 螺栓孔   |
| 螺栓孔直径 | 13 mm |

产品信息

# LINEA

5940UAC100P30-13 RAL9002

EAN 4031582352443  
订单号 00771807EK



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

---

