

AGILA

2477PIO075R47-27-30

EAN 4031582372144



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Wielen met Totale vergrendeling
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	60 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	120 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	103 mm

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	24 mm
Zwenk radius	80 mm
Draaicirkel	160 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lagering	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Synthetische expander, vierkant
Expander bevestiging (minimaal)	27 mm
Expander bevestiging (maximaal)	30 mm
Tip	Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.

AGILA

2477PIO075R47-27-30

EAN 4031582372144



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

