KAPPA LOAD

9652FTP200P64 CL97

EAN 4031582314755

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Kappa load
Capacité de charge à 4 km/h	1680 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1400 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	2800 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	255 mm
Largeur totale	140 mm
Poids	14.05 kg

CHAPE

Couleur de la chape	Fer zingué (transparent)
Déport	65 mm
Rayon d'encombrement	185 mm
Diamètre d'encombrement	370 mm
Lubrication nipple	1

ROUE

Corps de roue	Fonte
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	80 mm
Largeur du corps de roue	80 mm

RACCORD

Longueur de la platine	175 mm
Largeur de la platine	140 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	140 mm
Diamètre des trous de la platine	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

KAPPA LOAD

9652FTP200P64 CL97

EAN 4031582314755

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit





