

AGILA CARE

2476PJP100R26-28S45 D

EAN 4031582301793

Numero d'ordine 00006453



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Agila care
Tipo	Ruota girevole con freno totale centralizzato
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	100 kg
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	138 mm
Larghezza complessiva	60 mm
Peso complessivo	0,816 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Grigio argento (RAL7001)
Parafili	Con parafili
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Larghezza corpo	32 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, media
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Passivato blu
Disassamento	38 mm
Raggio di piroettamento	88 mm
Ingombro di piroettamento	176 mm
Diametro cuffia superiore	60 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno con Foro camma per barre profilate
Diametro bullone	28 mm
Lunghezza bullone	96 mm
Posizione della filettatura del bullone	19 mm
Numero fori di fissaggio	2

AGILA CARE

2476PJP100R26-28S45 D

EAN 4031582301793
Numero d'ordine 00006453



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

